



# BKM Buiten kern magneten

Scheidingsystemen voor diverse industrieën



**Bakker Magnetics**

Always ahead.

## Datasheet Bakker Magnetics

### **BKM Buitenkern magneten**

**versie 1.0**

- Uitvoering : Buitenkern magneet type BKM  
Robuuste constructie  
Permanent magnetisch  
Handbediend  
Standaard met vlakke ongeboorde flenzen
- Behuizing : Roestvrij staal 1.4301
- Oppervlakte behandeling : Buitenzijde gespoten blauw RAL5015
- Magneet specificaties : Permanente keramische magneten, kwaliteit BM 7 of  
Permanente neodymium magneten, kwaliteit BM 35

Onder normale omstandigheden geeft Bakker Magnetics een levenslange garantie op de toegepaste keramische magneten.

Bakker Magnetics levert een complete installatie- en gebruikshandleiding in de Nederlandse-, Engelse- of Duitse taal mee (aan te geven bij het plaatsen van de order).

#### Tevens beschikbaar:

- Uitvoering met handmatige schoonmaak lade. (*tekening op de laatste pagina, BKM/L*).
- Uitvoering met tussen platen.
- Sanitaire uitvoering met EN 1092-1 flenzen, voor hygiënische omstandigheden, gestraald i.p.v. gespoten (*foto op de eerste pagina, BKM/S*).
- High pressure versie (BKM/HP).
- Speciale afmetingen en/of flenzen (zoals Jacob flenzen).

#### **Standaard keramische versie, geen lade (BKM)**

Artikel nummer	A	B	C	D	Gewicht (kg)
26.210	100	400	183	167	27
26.211	150	480	233	261	57
26.212	200	570	283	371	115
26.213	250	690	333	464	205
26.214	300	695	383	514	260

Alle afmetingen (in mm) zoals afgebeeld in de tekening op de laatste pagina.

**Standaard keramische versie, met lade (BKM/L)**

Artikel nummer	A	B	C	D	Gewicht (kg)
26.200	100	480	153	165	31
26.201	150	600	203	255	67
26.202	200	700	253	369	130
26.203	250	860	303	461	225
26.204	300	900	353	511	285

**Standaard keramische versie, met roestvrij stalen tussen platen (BKM/S)**

Artikel nummer	A (NW)	B	C	D	Gewicht (kg)
26.220	100	420	183	167	31
26.221	150	510	233	261	64
26.222	200	610	283	371	125
26.223	250	750	333	464	220
26.224	300	760	383	514	277

Alle afmetingen (in mm) zoals afgebeeld in de tekening op de laatste pagina.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen:

**Bakker Magnetics**

Sciencepark Eindhoven 5502  
5692 EL Son, The Netherlands

Afdeling : Magnetic Separation Technology  
Telefoon : +31 (0) 40 2 678 840  
E-Mail : [mst@baktermagnetics.com](mailto:mst@baktermagnetics.com)

*Dimensions and shape of the magnet, in combination with required manufacturing processes, may cause the magnetic and physical characteristics to vary from typical values. Therefore, all data presented in this document are for general reference only and should not be relied upon to represent standard characteristics, nor are they guaranteed upon use. Bakker Magnetics reserves the right to change information in this document, including magnet performance standards, specifications, and characteristics without notice.*


**Bakker Magnetics**

Always ahead.



Bakker Magnetics

Always ahead.



Tekening: versie met lade BKM/L

BM

Bakker Magnetics